



3D in voller Farbe und Format

**KMQ-Stereographie Dr. Peter Quick**  
Ebersbacher Weg 4 D-74889 Sinsheim-Hilsbach  
FON: +49 (0) 72 60 14 15 FAX: +49 (0) 72 60 498  
GSM: 0172 - 76 39 06 0  
[mail@kmq3d.de](mailto:mail@kmq3d.de)  
[www.kmq3d.de](http://www.kmq3d.de)

**3D-AV-MEDIA Thomas Abé**  
Edelfinger-Str. 23 D-97980 Bad Mergentheim  
FON / FAX: +49 (0) 79 31 73 52  
GSM: 0175 - 88 80 54 7  
[mail@3d-av-media.de](mailto:mail@3d-av-media.de)

## Universal-Stereoskophalterung USH 1b


Die Universal-Stereoskophalterung USH 1b (Design: Thomas Abé) ist werksseitig mit dem bewährten KMQ-Prismensichtgerät SSG 1b ausgestattet, dem einzigen in sehr großer Zahl hergestellten Stereoskop, welches die Betrachtung von 3D-Bildvorlagen in beinahe beliebiger Größe erlaubt. Sie ermöglicht auf eine sehr elegante Art und Weise 3D-Präsentationen verschiedenster Art.

Durch ihr universelles Konzept ist die USH 1b auch zur Montage anderer Stereoskope geeignet, wie etwa Pol- oder Anaglyphenbrillen in einer festen Fassung. Wenden Sie sich im Falle diesbezüglicher Fragen bitte an eine unserer Kontaktadressen.

Komplett aus gebürstetem, zwei Millimeter starkem Edelstahl gefertigt, fügt sich die Konstruktion nahtlos in das edle Ambiente einer Kunstaustellung ein und ist gleichfalls auch für den rauen Dokumentations- und Messealltag geeignet.

Die USH 1b ist auf der Bodenplatte mit einem 3/8-In-Gewinde (Mikrofondgewinde) versehen. Dies stellt einen idealen Ausgangspunkt für Stativbefestigungen in den unterschiedlichsten Variationen dar.

Eine zusätzlich aufsetzbare, dachähnlich geformte Streulichtblende schirmt Betrachter und Sichtgerät gleichermaßen vor störendem Umgebungslicht ab. Somit ist eine vom Umfeld weitestgehend unabhängige Aufstellung möglich.



Setzen Sie zunächst die Streulichtblende (Schutzfolie entfernen) der Zeichnung gemäß auf. Neben dem zum Lieferumfang gehörenden Imbusschlüssel, benötigen Sie dazu außerdem einen 7 mm Schraubenschlüssel (Klaue oder Nuss), bzw. eine Kombizange. Ziehen Sie die Schrauben jedoch nicht zu fest an, da der Rahmen und die Streulichtblende dadurch verkratzt werden könnten.

Reinigen Sie das eingebaute KMQ-Sichtgerät stets nur mit einem weichen Tuch oder Pinsel. **Achtung! Verwenden Sie auf gar keinen Fall Lösungsmittel irgendeiner Art!** Sollte das Sichtgerät dennoch einmal beschädigt werden, erhalten Sie gegen € 12,- umgehend Ersatz. Senden Sie Ihre USH 1b hierzu an unsere Bad Mergentheimer Kontaktadresse.

Abmessungen (H\*B\*T): 246\*168\*200 mm (Änderungen vorbehalten)